

H0,5/18 ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová
Objednávací číslo	9037220000
Typ	H0,5/18 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492694
Množství	500 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 22. května 2024 16:51:09 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,13 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, oranžová	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	------------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	18 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,4 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 20
Průřez vodiče	0,5 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	5 mm
Šířka objímky (B)	3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

Výkres