

H1,0/15 ZH GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, sárga
Rendelési szám	9037260000
Típus	H1,0/15 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492731
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,13 g

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, sárgas
----------	------------------	-----------------	--------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	11 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,8 mm	Gallér szélesség (B)	3,2 mm
L1, mm	15 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Weidmueller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

Rajz