

**H1,5/20 ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená
Objednávací číslo	<a href="#">9037300000</a>
Typ	H1,5/20 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492779
Množství	500 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 22. května 2024 16:38:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## H1,5/20 ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,17 g

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, červená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	--------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	20 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Průřez vodiče	1,5 mm <sup>2</sup>	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	6,5 mm
Šířka objímky (B)	3,6 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**Výkres**