

## H1,5/26 ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros
Rendelési szám	<a href="#">9037310000</a>
Típus	H1,5/26 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492786
Qty.	100 Stück
Csomagolás	loose

## H1,5/26 ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,26 g
-------------	--------

## Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, piros
----------	------------------	-----------------	-------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	21 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	6,5 mm	Gallér szélesség (B)	3,6 mm
L1, mm	26 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H1,5/26 ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**