


H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, grön
Art.nr.	9037370000
Typ	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492847
Förp.	50 Stück
Förpackning	lös

Skapandedatum den 1 juni 2024 14:10:24 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1,82 g
-----------	--------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grön	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	----------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	29 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	25 mm	Kragbredd (B)	9,5 mm
Kraghöjd	17,2 mm	L1 i mm	38 mm
Ledardiameter	16 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6
Metallkapseltjocklek (S1)	0,3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,6 mm
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

