

## H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
Rendelési szám	<a href="#">9037480000</a>
Típus	H1,5/20D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493059
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

## H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,178 g

## Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, fekete
----------	------------------	-----------------	--------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	6,5 mm	Gallér szélesség (B)	3,6 mm
L1, mm	20 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H1,5/20D ZH SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**