

**H1,5/26D ZH SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednávací údaje**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Verze             | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, černá |
| Objednávací číslo | <a href="#">9037490000</a>                             |
| Typ               | H1,5/26D ZH SW   |
| GTIN (EAN)        | 4008190493066  |
| Množství          | 100 ks   |
| Balení            | volné  |

Datum vytvoření 22. května 2024 13:47:54 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,27 g

## Technické údaje

|               |                              |       |                  |
|---------------|------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů, černá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|------------------------------|-------|------------------|

## Kabelové koncovky

|                                |                     |                              |         |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Barevný kód                    | DIN                 | Délka odizolování            | 21 mm   |
| Délka povrchu kontaktu (L2)    | 18 mm               | L1 v mm                      | 26 mm   |
| Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 2,2 mm              | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 16  |
| Průřez vodiče                  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm              | Výška objímky (A)            | 6,5 mm  |
| Šířka objímky (B)              | 3,6 mm              |                              |         |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744 |

## Soubory ke stažení

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Technické údaje         | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                 |  |

**H1,5/26D ZH SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**