


H2,5/19D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
Art.nr.	9037500000
Typ	H2,5/19D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493073
Förp.	500 Stück
Förpackning	lös

H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,29 g
-----------	--------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg blå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	13 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragbredd (B)	4,5 mm
Kraghöjd	8 mm	L1 i mm	19 mm
Ledardiameter	2,5 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

