

H4,0/28D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, grå
Art.nr.	9037540000
Typ	H4,0/28D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493110
Förp.	100 Stück
Förpackning	lös

H4,0/28D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,4 g
-----------	-------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	21 mm	Kontaktytans diameter (D1)	3,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragbredd (B)	5,2 mm
Kraghöjd	9 mm	L1 i mm	28 mm
Ledardiameter	4 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,5 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H4,0/28D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

