


H0,75/14T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFör ledare: 2 x 0,75 mm² (2 nr AWG 18)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, ljusblå
Art.nr.	9037610000
Typ	H0,75/14T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008190493233
Förp.	500 Stück
Förpackning	lös

Skapandedatum den 20 maj 2024 04:21:48 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,124 g
-----------	---------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg ljusblå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	-------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	11 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragbredd (B)	3 mm
Kraghöjd	5,5 mm	L1 i mm	14 mm
Ledardiameter	0,75 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

