


**H0,75/16T ZH HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм<sup>2</sup> (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий |
| Номер для заказа | <a href="#">9037620000</a>   |
| Тип              | H0,75/16T ZH HBL   |
| GTIN (EAN)       | 4008190493264  |
| Кол.             | 500 Шт.  |
| Упаковка         | Россыпью   |

Дата создания 20 мая 2024 г. 15:44:12 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H0,75/16T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,138 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| Исполнение | Описание артикула  | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - свет-ло-синий |
|            | Двойной наконечник |  |

## Кабельные наконечники

|   |                      |   |               |
|---|----------------------|---|---------------|
| L1 в мм                                 | 16 мм                | Высота изоляции (A)                                 | 5,5 мм        |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1,7 мм               | Длина зачистки изоляции                             | 13 мм         |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 10 мм                | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 18        |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,75 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,3 мм        |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм              | Цветовой код  | Telemecanique |
| Ширина изоляции (B)                     | 3 мм                 |   |               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E499744         |

## Загрузки

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Технические данные            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры                       |  |

**H0,75/16T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

