

**H2,5/19T ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå |
| Art.nr.           | <a href="#">9037640000</a>                     |
| Typ               | H2,5/19T ZH GR                                 |
| GTIN (EAN)        | 4008190493325                                  |
| Förp.             | 500 Stück                                      |
| Förpackning       | lös  |

## H2,5/19T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 0,284 g |
|-----------|---------|

## Tekniska data

|                    |                           |           |                   |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg grå | Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|

## Ändhylsor

|                           |                     |                            |        |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd         | 13 mm               | Kontaktytans diameter (D1) | 2,8 mm |
| Kontaktytans längd (L2)   | 10 mm               | Kragbredd (B)              | 4,5 mm |
| Kraghöjd                  | 8 mm                | L1 i mm                    | 19 mm  |
| Ledardiameter             | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max    | AWG 14 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm             | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,4 mm |
| färgkod                   | Telemecanique       |                            |        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search  | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744      |

## Nedladdningar

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Användardokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschyrer            |  |

## H2,5/19T ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning

