


H4,0/22T ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый |
| Номер для заказа | 9037670000 |
| Тип | H4,0/22T ZH OR |
| GTIN (EAN) | 4008190493431 |
| Кол. | 100 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |

H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,48 g |
|-------------|--------|

Технические данные

| | | |
|------------|--------------------|--|
| Исполнение | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - оранжевый |
| | Двойной наконечник | |

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------|
| L1 в мм | 22 мм | Высота изоляции (A) | 9 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 3,5 мм | Длина зачистки изоляции | 15 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 12 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 4 mm ² | Толщина изоляции (S2) | 0,5 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,2 мм | Цветовой код | Telemecanique |
| Ширина изоляции (B) | 5,2 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

