

H4,0/28T ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová
Objednací číslo	9037680000
Typ	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493479
Množství	100 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 16. května 2024 2:28:37 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,57 g

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, oranžová	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	------------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	21 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	28 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	3,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez vodiče	4 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	9 mm
Šířka objímky (B)	5,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H4,0/28T ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**