

## H6,0/29T ZH GN


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld |
| Rendelési szám | <a href="#">9037700000</a>                        |
| Típus          | H6,0/29T ZH GN                                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190493509                                     |
| Qty.           | 100 Stück   |
| Csomagolás     | loose   |

## H6,0/29T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,77 g |
|-------------|--------|

## Műszaki adatok

|          |                  |                 |                        |
|----------|------------------|-----------------|------------------------|
| Változat | Iker-érvéghüvely | Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely, zöld |
|----------|------------------|-----------------|------------------------|

## Érvéghüvelyek

|                                 |                   |  |        |
|---------------------------------|-------------------|--|--------|
| Csupaszolási hossz              | 24 mm             | Fém hüvely vastagsága (S1)                       | 0,2 mm |
| Gallér magassága (A)            | 11,4 mm           | Gallér szélesség (B)                             | 6,2 mm |
| L1, mm                          | 29 mm             | Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0,5 mm |
| Sínkód                          | Telemechanique    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték-keresztmetszet          | 6 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület hossza (L2)                    | 18 mm  |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 4,5 mm            |  |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744     |

## Letöltések

|                    |  |
|--------------------|--|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok   | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok         |  |

**H6,0/29T ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**