


H10,0/24T ZH BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvég hüvely, lker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, barna
Rendelési szám	9037710000
Típus	H10,0/24T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493516
Qty.	100 Stück
Csomagolás	loose

H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,81 g

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker érvéghüvely, barna
----------	------------------	-----------------	-------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	17 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér magassága (A)	13,4 mm	Gallér szélesség (B)	7,6 mm
L1, mm	24 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,5 mm
Sínkód	Telemechanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	5,8 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H10,0/24T ZH BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**