

## KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Fogó
Rendelési szám	<a href="#">9046280000</a>
Típus	KBZ 160
GTIN (EAN)	4032248356478
Qty.	1 Stück

## KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Nettó tömeg	205 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt kombinált fogó, 160 mm hosszú
-----------------	---

## Fogó

Teljes hossz	160 mm	Vezetékátmérő, max. (H)	1,8 mm
Vezetékátmérő, max. (MH)	2,5 mm	Vágószerszám keménysége	60 HRC
Védőszigetelés, 1000 V	Igen		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9,1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

