

## KBZ 180

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tång
Art.nr.	<a href="#">9046290000</a>
Typ	KBZ 180
GTIN (EAN)	4032248356485
Förp.	1 Stück

## KBZ 180

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	180 mm	Byggbredd (tum)	7,087 inch
Nettovikt	266,8 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad linjetång 180 mm lång
--------------------	------------------------------------

## Tänger

Ledardiameter max. (H)	2,5 mm	Ledardiameter max. (MH)	2,8 mm
Skärhårdhet	60 HRC	Skyddsisolerad 1000 V	Ja
Totallängd	180 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Godkännanden

Godkännanden



## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## KBZ 180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

