

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клещи
Номер для заказа	9046300000
Тип	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
Кол.	1 шт.

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	330 g		

Технические данные

Описание артикула	Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2,5 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	3 мм
Длина губок	40 mm	Общая длина	200 мм
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Твердость лезвия	60 HRC

Классификации

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration - Pliers
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

