

## KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tång
Art.nr.	<a href="#">9046300000</a>
Typ	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
Förp.	1 Stück

## KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	330 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad linjetång 200 mm lång
--------------------	------------------------------------

## Tänger

Backlängd	40 mm	Ledardiameter max. (H)	2,5 mm
Ledardiameter max. (MH)	3 mm	Skärhårdhet	60 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Totallängd	200 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Godkännanden

Godkännanden



## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## KBZ 200

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

