

SE HD 140**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Diagonální štípací kleště
Objednací číslo	9046310000
Typ	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Množství	1 ks

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5,512 inch
Čistá hmotnost	180,1 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Izolované diagonální štípací kleště, délka 140 mm
---------------	---------------------------------------------------

Kleště

Celková délka	140 mm	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Průměr vodiče, max. (H)	2 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2,8 mm
Průměr vodiče, max. (P)	1,4 mm	Tvar (diagonální štípací kleště)	Standardně
Tvrdost řezáku	62 HRC		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

