

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Sidavbitare                |
| Art.nr.           | <a href="#">9046310000</a> |
| Typ               | SE HD 140                  |
| GTIN (EAN)        | 4032248357611              |
| Förp.             | 1 Stück                    |

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 140 mm  | Byggbredd (tum) | 5,512 inch |
| Nettovikt | 180,1 g |                 |            |

## Tekniska data

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | isolerad sidavbitare 140 mm lång |
|--------------------|----------------------------------|

## Tänger

|                         |          |                        |        |
|-------------------------|----------|------------------------|--------|
| Form (Sidavbitare)      | Standard | Ledardiameter max. (H) | 2 mm   |
| Ledardiameter max. (MH) | 2,8 mm   | Ledardiameter max. (P) | 1,4 mm |
| Skärhårdhet             | 62 HRC   | Skyddsisolerad 1000 V  | Ja     |
| Totallängd              | 140 mm   |                        |        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000142    | ETIM 7.0    | EC000142    |
| ETIM 8.0    | EC000142    | ETIM 9.0    | EC000142    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

## Godkännanden

Godkännanden



## Nedladdningar

|   |   |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a> |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>            |
| Broschyrer  |   |

**SE HD 140****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**