

SE HD 180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Diagonální štípací kleště
Objednací číslo	9046330000
Typ	SE HD 180
GTIN (EAN)	4032248357635
Množství	1 ks

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7,087 inch
Čistá hmotnost	194 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Diagonální štípací kleště izolované dle VDE, délka 180 mm
---------------	---

Kleště

Celková délka	180 mm	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Průměr vodiče, max. (H)	3 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	3,8 mm
Průměr vodiče, max. (P)	1,8 mm	Tvar (diagonální štípací kleště)	Standardně
Tvrdost řezáku	62 HRC		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury