

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas.

Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Versión	Alicate de corte
Código	9046330000
Tipo	SE HD 180
GTIN (EAN)	4032248357635
Cantidad	1 Pieza

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	180 mm	Anchura (pulgadas)	7,087 inch
Peso neto	194 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Alicates de corte diagonal de 180 mm de longitud con aislamiento VDE
--------------------------	--

Pinzas

Con aislamiento de protección 1000V	Sí	Diámetro del conductor máx. (H)	3 mm
Diámetro del conductor máx. (MH)	3,8 mm	Diámetro del conductor máx. (P)	1,8 mm
Dureza de corte	62 HRC	Forma (alicates de corte diagonal)	Estándar
Longitud total	180 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's Declaration - Pliers
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	