

SE TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Diagonální štípací kleště
Objednací číslo	9046340000
Typ	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
Množství	1 ks

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	220 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Diagonální štípací kleště izolované dle VDE, délka 145 mm
---------------	---

Kleště

Celková délka	160 mm	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Průměr vodiče, max. (H)	2,5 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	3,5 mm
Průměr vodiče, max. (P)	2 mm	Tvar (diagonální štípací kleště)	Těžké diagonální štípací kleště
Tvrdost řezáku	64 HRC		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	