

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sidavbitare
Art.nr.	9046340000
Typ	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
Förp.	1 Stück

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Nettovikt	220 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad sidavbitare 145 mm lång
--------------------	---

Tänger

Form (Sidavbitare)	Kraftsidavbitare	Ledardiameter max. (H)	2,5 mm
Ledardiameter max. (MH)	3,5 mm	Ledardiameter max. (P)	2 mm
Skärhårdhet	64 HRC	Skyddsisolerad 1000 V	Ja
Totallängd	160 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	