

## FZ 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900

- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
- bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, teplu a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
- Elastická zóna úchopu a pevné jádro
- Vysoce leštěný povrch
- Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kleště
Objednací číslo	<a href="#">9046350000</a>
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Množství	1 ks

## FZ 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	138 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s plochým nosem a dlouhými čelistmi izolované dle VDE
---------------	--

## Kleště

Celková délka	160 mm	Délka čelistí	45 mm
Ochranná izolace, 1000 V	Ano		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21-04-38-17		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

