

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)
Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halsäkert TPE-VDE-skydd
- Av slagfast, kyl- och värmestålig, svårantändlig, kadmi-umfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Högglangspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tång
Art.nr.	9046350000
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Förp.	1 Stück

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Nettovikt	138 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad plattång med lång käft
--------------------	-------------------------------------

Tänger

Backlängd	45 mm	Skyddsisolerad 1000 V	Ja
Totallängd	160 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21-04-38-17		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's Declaration - Pliers
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**