

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**až 1000 V (AC) a 1500 V (DC)
ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900**

- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
- bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, teple a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
- Elastická zóna úchopu a pevné jádro
- Vysoce leštěný povrch
- Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kleště
Objednací číslo	9046360000
Typ	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Množství	1 ks

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	127 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s kulatým nosem a dlouhými čelistmi izolované dle VDE
---------------	--------------------------------------------------------------

Kleště

Celková délka	160 mm	Délka čelistí	45 mm
Ochranná izolace, 1000 V	Ano		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ECLASS 11.0	21-04-38-21	ECLASS 12.0	21-04-38-21
ECLASS 13.0	21-04-38-21		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury