

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)
védőszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900**

- ejtőkalapáccsal megmunkált kiváló minőségű speciális szerszámacél
- biztonsági markolat ergonomikus és csúszásgátló TPE VDE bevonattal
- Ütésálló, hő- és hidegálló, nem gyúlékony, kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból
- Elasztikus markolatrés és kemény mag
- Fényesre polírozott felület
- a korrózióval szemben nikkel-króm elektro-galvanizált bevonat nyújt védelmet

Általános rendelési adatok

Verzió	Fogó
Rendelési szám	9046360000
Típus	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Qty.	1 Stück

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Nettó tömeg	127 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt kerekcsőrű fogó hosszú pofákkal
-----------------	---

Fogó

Pofák hossza	45 mm	Teljes hossz	160 mm
Védőszigetelés, 1000 V	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ECLASS 11.0	21-04-38-21	ECLASS 12.0	21-04-38-21
ECLASS 13.0	21-04-38-21		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Pliers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	