

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)
Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halsäkert TPE-VDE-skydd
- Av slagfast, kyl- och värmestålig, svårantändlig, kadmi-
umfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Högglangspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Tång |
| Art.nr. | 9046360000 |
| Typ | RZ 160 |
| GTIN (EAN) | 4032248357666 |
| Förp. | 1 Stück |

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 160 mm | Byggbredd (tum) | 6,299 inch |
| Nettovikt | 127 g | | |

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | VDE-isolerad rundtång med lång käft |
|--------------------|--|

Tänger

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|----|
| Backlängd | 45 mm | Skyddsisolerad 1000 V | Ja |
| Totallängd | 160 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000834 | ETIM 7.0 | EC000834 |
| ETIM 8.0 | EC000834 | ETIM 9.0 | EC000834 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-21 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-21 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-21 | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

| | |
|--|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Manufacturer's Declaration - Pliers |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |