

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tång
Art.nr.	9046390000
Typ	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
Förp.	1 Stück

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Nettovikt	141 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad spetstång böjd med egg 160 mm lång
--------------------	---

Tänger

Form (Telefontång)	böjd	Ledardiameter max. (H)	1,6 mm
Ledardiameter max. (MH)	2,5 mm	Skärhårdhet	60 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Totallängd	160 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's Declaration - Pliers
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

FRZ SG 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**