

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok

Verzió	Fogó
Rendelési szám	9046400000
Típus	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Qty.	1 Stück

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	179 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt lapos fogó éllel 200 mm hosszú
-----------------	--

Fogó

Alak (telefonfogó)	Hajlított	Teljes hossz	200 mm
Vezetékátmérő, max. (H)	1,8 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	2,8 mm
Vágószerszám keménysége	60 HRC	Védőszigetelés, 1000 V	Igen

Besorolások

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Pliers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

