

KBZI 200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kleště
Objednací číslo	9046430000
Typ	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
Množství	1 ks

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	318 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Kombinované kleště izolo- vané dle VDE, pro případ naléhavé potřeby
---------------	---

Kleště

Celková délka	200 mm	Délka čelistí	40 mm
Ochranná izolace, 1000 V	Ano	Průměr vodiče, max. (H)	2,7 mm
Průměr vodiče, max. (MH)	3,8 mm	Průměr vodiče, max. (P)	2,3 mm
Tvrdost řezáku	64 HRC		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

