

**AIMESA V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	<a href="#">9050180000</a>
Typ	AIMESA V
GTIN (EAN)	4008190343378
Förp.	1 Stück

## AIMESA V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0,079 inch
Bredd	43,8 mm	Byggbredd (tum)	1,724 inch
Nettovikt	19 g		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
--------------------	---

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--