

ERSATZMESSER STRIPAX PL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor**

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Reservkniv
Art.nr.	9050340000
Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008190350949
Förp.	5 Stück

ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,45 mm	Byggdjup (tum)	0,018 inch
Höjd	8,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,346 inch
Bredd	27,5 mm	Byggbredd (tum)	1,083 inch
Nettovikt	0,6 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Reservskärkniv till Stripax plus2,5
--------------------	-------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	