

MEHA OB/UN 6² SPX 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kappanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivhållare
Art.nr.	9054030000
Typ	MEHA OB/UN 6 ² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
Förp.	1 Stück

MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	11,2 mm	Byggdjup (tum)	0,441 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Bredd	44,5 mm	Byggbredd (tum)	1,752 inch
Nettovikt	5,98 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivhållare till Stripax 6
--------------------	----------------------------

Avisoleringsverktyg

Färgkod	svart	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	0,08 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--