

MEHA OB/UN 16² SPX 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support de couteaux
Référence	9054080000
Type	MEHA OB/UN 16² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190022150
Qté.	1 pièce(s)

MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	11,2 mm	Profondeur (pouces)	0,441 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	6,98 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Porte-couteau pour Stripax 16
--------------------------	----------------------------------

Outil à dénuder

Couleur	blanc	Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	6 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--