

## LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">9200150000</a>  |
| Típus          | LIR 2,5M3 V   |
| GTIN (EAN)     | 4032248409778   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 6,2 mm  | Mélység (coll)   | 0,244 inch |
| Szélesség   | 20,6 mm | Szélesség (coll) | 0,811 inch |
| Nettó tömeg | 0,72 g  |                  |            |

## Műszaki adatok

|                 |  |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt gyűrűs<br>kábelcsatlakozó, 2,5<br>mm <sup>2</sup> / M3 |
|-----------------|--|

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag                | PVC                 | Azonosító szín               | kék                 |
| Belső átmérő (d1)            | 3,2 mm              | Csatlakozósűrűség (S1)       | 0,8 mm              |
| Külső átmérő (d)             | 6,4 mm              | Méret                        | M 3                 |
| Méret (csavar)               | M 3                 | Műanyag gallér hossza (b)    | 11,3 mm             |
| Műanyag gallér átmérője (D)  | 4,5 mm              | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   |
| Vezeték-keresztmetszet       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok       |  |

## LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**  
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6014400000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krímpelés                             |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CTI 6 G                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés          |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CTI 6                      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6006120000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527              | Ovális sajtolás, Kettős krímpelés  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |