

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| Rendelési szám | 9200260000 |
| Típus | LIR 6M8 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410088 |
| Qty. | 100 Stück |

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 35,1 mm | Szélesség (coll) | 1,382 inch |
| Nettó tömeg | 2,44 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó, 6,0 mm ² / M8 |
|-----------------|--|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Anyag/műanyag | PVC | Azonosító szín | sárga |
| Belső átmérő (d1) | 8,4 mm | Csatlakozósűrűség (S1) | 1 mm |
| Külső átmérő (d) | 15 mm | Méret | M 8 |
| Méret (csavar) | M 8 | Műanyag gallér hossza (b) | 14,15 mm |
| Műanyag gallér átmérője (D) | 6,4 mm | Szigetelés | Rendelkezésre áll |
| Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CTI 6 G | Verzió |
| Rendelési szám | 6202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovális sajtolás, Kettős krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |