

LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros |
| Rendelési szám | 9200290000 |
| Típus | LIS 1,5M3 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410118 |
| Qty. | 100 Stück |

LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 5,8 mm | Mélység (coll) | 0,228 inch |
| Szélesség | 22,4 mm | Szélesség (coll) | 0,882 inch |
| Nettó tömeg | 0,68 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt villás kábelcsatlakozó, 1,5 mm ² / M3 |
|-----------------|--|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag | PVC | Azonosító szín | piros |
| Belső átmérő (d1) | 3,2 mm | Csatlakozósűrűség (S1) | 0,75 mm |
| Külső átmérő (d) | 5,7 mm | Méret | M 3 |
| Méret (csavar) | M 3 | Műanyag gallér hossza (b) | 11,3 mm |
| Műanyag gallér átmérője (D) | 4 mm | Szigetelés | Rendelkezésre áll |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

LIS 1,5M3 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|--|
| Típus | CTI 6 G | Verzió |
| Rendelési szám | 60202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 60006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovális sajtolás, Kettős krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HTI 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 6014400000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |