

## LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">9200420000</a>  |
| Típus          | LIS 6M5 V   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410262   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 8 mm    | Mélység (coll)   | 0,315 inch |
| Szélesség   | 26,9 mm | Szélesség (coll) | 1,059 inch |
| Nettó tömeg | 1,63 g  |                  |            |

## Műszaki adatok

|                 |  |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt villás<br>kábelcsatlakozó, 6,0<br>mm <sup>2</sup> / M5 |
|-----------------|--|

## Csatlakozások

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Anyag/műanyag                | PVC               | Azonosító szín               | sárga             |
| Belső átmérő (d1)            | 5,3 mm            | Csatlakozás hossz (l)        | 21,35 mm          |
| Csatlakozósűrűség (S1)       | 1 mm              | Külső átmérő (d)             | 9 mm              |
| Méret                        | M 5               | Méret (csavar)               | M 5               |
| Műanyag gallér hossza (b)    | 14,15 mm          | Műanyag gallér átmérője (D)  | 6,4 mm            |
| Szigetelés                   | Rendelkezésre áll | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok  |  |

**LIS 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | CTI 6 G                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,                           |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés          |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CTI 6                      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6006120000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527              | Ovális sajtolás, Kettős krimpelés  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |