

LIB 6B26 VF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá |
| Objednací číslo | 9200510000 |
| Typ | LIB 6B26 VF |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 |
| Množství | 100 ks |

Datum vytvoření 30. května 2024 19:32:04 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 8,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,327 inch |
| Šířka | 26 mm | Šířka (v palcích) | 1,024 inch |
| Čistá hmotnost | 2,15 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Izolovaný styčnickový konektor 6,0 mm ² L=26,0 mm |
|---------------|--|

Konektory

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Identifikační barva | žlutá barva | Izolace | K dispozici |
| Materiál - plast | PVC | Průměr plastové objímky (D) | 6 mm |
| Průřez vodiče, max. | 6 mm ² | Průřez vodiče, min. | 4 mm ² |
| Rozměry | 26,0 mm | Rozměry (délka pinu) | 26 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | CTI 6 G | Verze |
| Objednací číslo | 6202850000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Objednací číslo | 6006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| Množství | 1 ks | |