

**LIF 1,5F288 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Objednací číslo	<a href="#">9200520000</a>
Typ	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	4032248410361
Množství	100 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,224 inch
Šířka	18,7 mm	Šířka (v palcích)	0,736 inch
Čistá hmotnost	0,62 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Objímky izolovaného konektoru 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,8x0,8
---------------	---

## Konektory

Délka plastové objímky (b)	10 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	červená barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	4 mm
Průřez vodiče	1,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Rozměry	2,8 x 0,8 mm
Rozměry (plochý konektor)	2,8 x 0,8 mm	Šířka připojení (d2)	2,8 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**LIF 1,5F288 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**LIF 1,5F288 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Crimping tools



#### Krimpovací kleště pro izolované konektory

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6 G	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Souběžné krimpování
Množství	1 ks	
Typ	CTI 6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Oválné krimpování, Dvojité krimpování
Množství	1 ks	
Typ	HTI 15	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6014400000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dvojité krimpování
Množství	1 ks	