

LIF 2,5F638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Objednací číslo	9200560000
Typ	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
Množství	100 ks

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,303 inch
Šířka	20,8 mm	Šířka (v palcích)	0,819 inch
Čistá hmotnost	1,13 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Objímky izolovaného konektoru 2,5 mm ² / 6,3x0,8
---------------	---

Konektory

Délka plastové objímky (b)	10 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průměr plastové objímky (D)	5 mm
Průřez vodiče	2,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Rozměry	6,3 x 0,8 mm
Rozměry (plochý konektor)	6,3 x 0,8 mm	Šířka připojení (d2)	6,3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6 G	Verze
Objednací číslo	6202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Souběžné krimpování
Množství	1 ks	
Typ	HTI 15	Verze
Objednací číslo	6014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	
Typ	CTI 6	Verze
Objednací číslo	6006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	