

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| Rendelési szám | 9200570000 |
| Típus | LIF 6F638 R |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 |
| Qty. | 100 Stück |

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 7,7 mm | Mélység (coll) | 0,303 inch |
| Szélesség | 23,8 mm | Szélesség (coll) | 0,937 inch |
| Nettó tömeg | 1,64 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt csúszósaru- hüvelyek, 6,0 mm ² /6,3x0,8 |
|-----------------|--|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Anyag/műanyag | PVC | Azonosító szín | sárga |
| Csatlakozási szélesség (d2) | 4,8 mm | Csatlakozási sűrűség (d3) | 0,8 mm |
| Méret | 6,3 x 0,8 mm | Méret (lapos csatlakozó) | 6,3 x 0,8 mm |
| Műanyag gallér hossza (b) | 13 mm | Műanyag gallér átmérője (D) | 6,8 mm |
| Szigetelés | Rendelkezésre áll | Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000516 | ETIM 7.0 | EC000516 |
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

LIF 6F638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HTI 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 6014400000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 G | Verzió |
| Rendelési szám | 6202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |