

## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros |
| Rendelési szám | <a href="#">9200640000</a>  |
| Típus          | LIF 1,5F638 RF  |
| GTIN (EAN)     | 4032248410484   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 6,4 mm | Mélység (coll)   | 0,252 inch |
| Szélesség   | 22 mm  | Szélesség (coll) | 0,866 inch |
| Nettó tömeg | 1,12 g |                  |            |

## Műszaki adatok

|                 |   |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Teljesen szigetelt<br>csúszósaru-hüvelyek,<br>0,5-1,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|---|

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag                | PVC                 | Azonosító szín               | piros               |
| Csatlakozási szélesség (d2)  | 6,3 mm              | Csatlakozási sűrűség (d3)    | 0,8 mm              |
| Méret                        | 6,3 x 0,8 mm        | Méret (lapos csatlakozó)     | 6,3 x 0,8 mm        |
| Műanyag gallér hossza (b)    | 10,5 mm             | Műanyag gallér átmérője (D)  | 4 mm                |
| Szigetelés                   | Teljesen szigetelt  | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000516    | ETIM 7.0    | EC000516    |
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-92 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok  |  |

**LIF 1,5F638 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**  
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| Típus          | CTI 6 G                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">60202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855               | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés          |
| Qty.           | 1 Stück                     |  |
| Típus          | HTI 15                      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6014400000</a>  | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412               | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                             |
| Qty.           | 1 Stück                     |  |
| Típus          | CTI 6                       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6006120000</a>  | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527               | Ovális sajtolás, Kettős krimpelés  |
| Qty.           | 1 Stück                     |  |