

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9202210000
Típus	MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486144
Qty.	1 Stück

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	509,1 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló és vágószerszám 6, 10 és 16 mm ² -es ; PVC szigetelésű vezetékekhez, speciális konfigurációkban
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	6 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	10 AWG	Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm ²	max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm ²
max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm	max. vágási kapacitás, tömör	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002 109	ETIM 7.0	EC002 109
ETIM 8.0	EC002 109	ETIM 9.0	EC002 109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Verzió
Rendelési szám	6204550000	Betét
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-SPX 0.75-4*SL	Verzió
Rendelési szám	6203730000	Betét
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX POF	Verzió
Rendelési szám	1212770000	Betét
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Verzió
Rendelési szám	6202300000	Betét
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV	Verzió
Rendelési szám	1204280000	Betét
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Verzió
Rendelési szám	6204570000	Betét
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Verzió
Rendelési szám	6202270000	Betét
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERME MULTI-STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6203070000	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qty.	1 Stück	

MULTI-STRIPAX 6-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Verzió
Rendelési szám	6202280000	Betét
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Verzió
Rendelési szám	6205770000	Betét
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERAN MULTI-STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6203100000	Pót ütközőkészlet
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Verzió
Rendelési szám	6202260000	Betét
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qty.	1 Stück	