

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: CTI 6, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5
Objednací číslo	9202600000
Typ	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 8. května 2024 22:04:32 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3,11 inch
Šířka	413 mm	Šířka (v palcích)	16,26 inch
Čistá hmotnost	4 796,62 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Sada obsahuje nástroj k nalisování o průřezu až 6 mm ² , nástroj k odizolování a izolované konektory
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třídění

Balení	Plastový box	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²	Nástroj k nalisování koncovek	CTI 6
Nástroj k odizolování	STRIPAX	Číslo AEH	1 900 pcs.

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Objednací číslo	6006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	

Spojový konektor

**Plně izolovaný spojový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF	Verze
Objednací číslo	6200510000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	40322484 10354	mm², Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze
Objednací číslo	6200500000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	40322484 10347	mm², Modrá
Množství	100 ks	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze
Objednací číslo	6200490000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10330	mm², Červená
Množství	100 ks	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vidlicová kabelová oka



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIS 2,5M5 V	Verze
Objednací číslo	6200380000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	40322484 10224	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M6 V	Verze
Objednací číslo	6200430000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	40322484 10279	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	LIS 1,5M4 V	Verze
Objednací číslo	6200310000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	40322484 10132	mm ² , Červená
Množství	100 ks	

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Verze
Objednací číslo	6202310000	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248486687	
Množství	1 ks	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M6 V	Verze
Objednávací číslo	6200250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10071	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09808	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M6 V	Verze
Objednávací číslo	6200190000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10019	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Objednávací číslo	6200090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09853	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200240000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10064	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09860	
Množství	100 ks	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 6R14 V	Verze
Objednací číslo	6200480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Množství	100 ks	
Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	40322484 10309	
Množství	100 ks	
Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	40322484 10316	
Množství	100 ks	

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC80 PC	Verze
Objednací číslo	6202330000	Nářadí, Prázdná krabice / skříň
GTIN (EAN)	4032248486700	
Množství	1 ks	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Objednací číslo	6005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ks	

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Objednací číslo	6200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10385	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Objednací číslo	6200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10415	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Objednací číslo	6200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10408	
Množství	100 ks	

CRIMPSET CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství**

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednávací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm², 0.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm² - 1.5 mm²
Množství	100 ks	