

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6 Roto/CTI 6, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: DIN
Objednací číslo	9202610000
Typ	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 8. května 2024 12:01:16 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3,11 inch
Šířka	413 mm	Šířka (v palcích)	16,26 inch
Čistá hmotnost	4 871,4 g		

Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	DIN
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm ²
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 6 Roto/CTI 6	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Číslo AEH	2 000 pcs.		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Objednací číslo	6006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190120931		
Množství	500 ks		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Verze	
Objednací číslo	6202310000	Sortiment vložek	
GTIN (EAN)	4032248486687		
Množství	1 ks		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC80 PC	Verze
Objednací číslo	6202330000	Náradí, Prázdná krabice / skříň
GTIN (EAN)	4032248486700	
Množství	1 ks	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Objednací číslo	6005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ks	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6 ROTO L	Verze
Objednací číslo	6444050000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4050118248593	0. 14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
Množství	1 ks	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		

Spojový konektor



Plně izolovaný spojový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF	Verze	
Objednací číslo	6200510000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá	
GTIN (EAN)	4032248410354		
Množství	100 ks		
Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze	
Objednací číslo	6200500000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Množství	100 ks		
Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze	
Objednací číslo	6200490000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená	
GTIN (EAN)	4032248410330		
Množství	100 ks		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kruhová kabelová oka



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 6M6 V	Verze
Objednací číslo	6200250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10071	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M5 V	Verze
Objednací číslo	6200180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09808	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Objednací číslo	6200090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09853	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Objednací číslo	6200100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 09860	
Množství	100 ks	

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIP 6R14 V	Verze
Objednací číslo	6200480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Množství	100 ks	
Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	40322484 10309	
Množství	100 ks	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Objednací číslo	6200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² - 1,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Objednací číslo	6200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Objednací číslo	6200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	

CRIMPSET PZ / CTI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství**

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednávací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm², 0.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm² - 1.5 mm²
Množství	100 ks	